

ETR203

Duo-thermostaat



Omschrijving: Eén apparaat, twee onafhankelijke thermostaten. Eén thermostaat (NC-contact) voor normaal geschakelde verwarmingselementen en één thermostaat (NO-contact) voor normaal geschakelde koeling en signaalgevers. Sensor element: thermostatisch bimetaal. Clipmontage voor 35 mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Kunststof, volgens UL94 V-0.

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschil minder dan 7 °K, en schakelpunt tolerantie ± 4 °K.

Schakelcapaciteit: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C.

Levensduur: > 100,000 cycli.

Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Table 1

Item nr.
ETR203