

ETR203

Dobbel termostat



Beskrivelse: Et hus - to termostater. Termostat (normalt lukket) til styring av varme elementer. Termostat (normalt åpen) til styring av kjøle enheter, varmevekslere og signal utstyr. Sensor element termisk bimetal. Klip til 35 mm DIN-skinne (EN 50022).

Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.

innstillingsområde 0 °C to +60 °C.

Bryterkapasitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Verdi på brakett for induktiv last.

Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C.

Levetid: > 100,000 sykluser.

Tilkobling: Skrue tilkobling for kabel (0.5 til 2.5 mm²).

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

Table 1

Artikkel nr.

ETR203
