

ETR203

Termóstato duplo



Descrição: Dois termóstatos independentes num só invólucro. Termóstato (normalmente fechado) para regular as resistências. Termóstato (normalmente aberto) para regular os ventiladores com filtro, refrigeradores de calor e a sinalização. Montagem rápida em calha DIN de 35 mm (EN 60715).

Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.

Intervalo de ajuste: 0 °C a +60 °C. Diferença de temperatura inferior a 7 °K, e comutação de tolerância ponto ± 4 °K.

Capacidade corte: 240 V AC, 10 (2) A. 120 V AC, 15 (2) A. 24 V DC, 30 W. Relação entre parêntesis para carga indutiva.

Temperatura funcionamento: -40 °C até 80 °C.

Vida útil: >100.000 ciclos.

Ligação: Terminal para cabo (0,5 a 2,5 mm²).

Protecção: IP 20.

Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: 1 Unidade.

Table 1

Ref.
ETR203