



# nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhangers




## CONNECT AND PROTECT



Sinds 1956 is nVent CADDY de vertrouwde marktleider op gebied van hoogwaardige bevestigingsoplossingen die veiligere, gebruiksvriendelijkere en tijdbesparende oplossingen bieden aan elektriciteit / datacom- en HVAC-aannemers. Wij helpen de efficiëntie op de werkvloer te verbeteren. Met meer dan 60 jaar ervaring in de industrie in het ontwerpen en vervaardigen van verstenen bevestigingsmiddelen, vindt nVent CADDY nu zijn assortiment pendelhangers opnieuw uit door er de gepatenteerde "Druk-en-klaar" Rod Lock-technologie in te bouwen.

### NVENT CADDY ROD LOCK VEERSTALEN PENDELHANGER




Materiaal: Verenstaal  
Afwerking: nVent CADDY Armour

- Ondersteunt draadeinden van stenen of betonnen wanden
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geprefabriceerde assemblages kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vastgezet, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op het draadstangeind
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat werkt met een tang

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang RS	Formaat gat HS	A	Statische belasting F
4QT1	174801	M6	7,1 mm	8,4 mm	300 N

### NVENT CADDY ROD LOCK VEERSTALEN PENDELHANGER MET HAAKSE SCHIETHAMERBEUGEL




Materiaal: Verenstaal; Staal; Nylon  
Afwerking: nVent CADDY Armour;  
Elektrolytisch gegalvaniseerd

- Ophanging voor draadstang zonder dat extra hardware nodig is
- Compleet met schiethamer inzetstuk
- Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is
- Hoekbeugel met langere poot zorgt voor ruimte voor gereedschap
- Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen, stalen of composietmetalen dekplaten
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geprefabriceerde assemblages kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vastgezet, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op het draadstangeind
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat werkt met een tang

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang RS	Hoogte H	Breedte W	A	B	Statische belasting F
4QTIGBSF	170896	M6	48,7 mm	66,8 mm	46,4 mm	36 mm	300 N

## NVENT CADDY ROD LOCK VEERSTALEN PENDELHANGER MET GORDING CLIP




- Wordt bevestigd aan draagbalken en C-gording
- Gebruikt voor afhangingen doormiddel van draadeinden
- Beugel voor stang met schroefdraad kan draaien voor een verticale montage
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geprefabriceerde assemblages kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vastgezet, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op het draadstangeind
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat werkt met een tang

Materiaal: Verenstaal  
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang RS	Dikte flens FT	A	Statische belasting F
J1M6QT1	174881	M6	1,5 – 4,0 mm	10 mm Max	300 N
J2M6QT1	174882	M6	4,0 – 6,5 mm	10 mm Max	300 N

## NVENT CADDY ROD LOCK VEERSTALEN PENDELHANGER MET FLENS CLIP




- Ophanging voor draadstang van balkflenzen
- Beugel voor stang met schroefdraad kan draaien voor een verticale montage
- Enkel een hamer nodig voor installatie
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geprefabriceerde assemblages kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vastgezet, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op het draadstangeind
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat werkt met een tang

Materiaal: Verenstaal  
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang RS	Dikte flens FT	Statische belasting F
4QT14	174842	M6	2 – 3 mm	300 N
4QT124	174841	M6	3 – 8 mm	300 N
4QT158	174843	M6	8 – 14 mm	300 N
4QT1912	174844	M6	14 – 20 mm	300 N

## NVENT CADDY ROD LOCK VEERSTALEN PENDELHANGER MET BALKKLEM



- Ophanging voor draadstang van balkflenzen
- Beugel voor stang met schroefdraad kan draaien voor een verticale montage
- Eenvoudig "aanduwen-om-te-installeren"-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit
- Geprefabriceerde assemblages kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vastgezet, waardoor tijd en geld wordt bespaard
- Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op het draadstangeind
- Ontwerp bevat een ontgrendelingsmechanisme dat werkt met een tang

Materiaal: Verenstaal  
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeelnummer	Artikel nummer	Formaat stang RS	Dikte flens FT	Formaat gat HS	Draaimoment (metrisch) TQ	Statische belasting F
4QT1BC	170381	M6	16 mm Max	11 mm	3 N-m	300 N



Ons sterke merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**