



nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare




CONNECT AND PROTECT



Sedan 1956 är nVent CADDY en pålitlig branschledare för premium-fixerings- och fästlösningar som ger säkrare, lättare att använda och tidsbesparande lösningar för el-/datacom- och VVS-entreprenörer, vilket hjälper till att förbättra effektiviteten på arbetsplatser. Med över 60 års erfarenhet av branschen i design och tillverkning av fjäderstålfästen, utökar nVent CADDY nu sitt stånghängare-sortiment genom att introducera den patenterade "Push-to-Install" Stångslåsning-tekniken till den.

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE




Material: Fjäderstål
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- Stöder stänger från block eller betongväggar
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stängan genom monteringshållet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

| Artikelnummer | Artikelnummer | Gängstorlek RS | Håldimension HS | A | Statisk belastning F |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|
| 4QT1 | 174801 | M6 | 7,1 mm | 8,4 mm | 300 N |

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE MED SPIKPISTOLSFÄSTE




Material: Fjäderstål; Stål; Nylon
Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour;
Elektrogalvaniserad

- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Complete with concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stängan genom monteringshållet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

| Artikelnummer | Artikelnummer | Gängstorlek RS | Höjd H | Bredd W | A | B | Statisk belastning F |
|---------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|-------|----------------------|
| 4QTIGBSF | 170896 | M6 | 48,7 mm | 66,8 mm | 46,4 mm | 36 mm | 300 N |

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR C UPPLAGSBALKCLIP




Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För infästning mot bjälkar och C-purlin
- För upphängning av gängad stång
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

| Artikelnummer | Artikelnummer | Gängstorlek RS | Flänstjocklek FT | A | Statisk belastning F |
|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|----------------------|
| J1M6QTI | 174881 | M6 | 1,5 – 4,0 mm | 10 mm Max | 300 N |
| J2M6QTI | 174882 | M6 | 4,0 – 6,5 mm | 10 mm Max | 300 N |

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR FLÄNSKLÄMMA




Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Endast hammare krävs för montering
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

| Artikelnummer | Artikelnummer | Gängstorlek RS | Flänstjocklek FT | Statisk belastning F |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| 4QT14 | 174842 | M6 | 2 – 3 mm | 300 N |
| 4QT124 | 174841 | M6 | 3 – 8 mm | 300 N |
| 4QT158 | 174843 | M6 | 8 – 14 mm | 300 N |
| 4QT1912 | 174844 | M6 | 14 – 20 mm | 300 N |

NVENT CADDY ROD LOCK FJÄDERSTÅLS STAV HÄNGARE FÖR BALK KLÄMMA



Material: Fjäderstål
 Filtrering vid frekvens: nVent CADDY Armour

- För upphängning av gängad stång i balkflänsar
- Hängare med gängad stång kan vridas för att få vertikal pendling
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång

| Artikelnummer | Artikelnummer | Gängstorlek RS | Flänstjocklek FT | Håldimension HS | Vridmoment TQ | Statisk belastning F |
|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 4QT1BC | 170381 | M6 | 16 mm Max | 11 mm | 3 N-m | 300 N |



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER