

Bransjens høyest rangerte totaløsning for skap til sanitær rengjøring.


DITT OPTIMALE ALTERNATIV

Beskytt det kritiske elektriske utstyret med HDW, den topp moderne skapløsningen for sanitær rengjøring. HDW er spesielt utformet for å tåle rengjøring med høyt trykk og høye temperaturer for bruksområder innen næringsmiddelindustrien.

Det er bare med HDW du får den ultimate kraften til å raskt og enkelt bevare integriteten til sanitærforhold og utstyr. I tillegg fremmer det rimelige prosesser.

ULTIMAT BESKYTTELSE

Strømlinjeformet hygienisk design



- 1 Innvendig monterte hengsler reduserer oppsamlingspunkter og korrosjon
- 2 Lås og innskruiingsflater uten sprekker
- 3 Massiv bakside uten forhåndsborede hull for enkel sveisemontering
- 4 Skrånende topp
 - Forhindrer oppsamling av væsker eller partikler
 - Skråningsgraden maksimerer plassen bak bakpanelet og reduserer størrelsen.
- 5 Blå FDA-godkjent silikonpakning som kan skiftes ut
 - Enkel å skifte ut, rengjøre, vedlikeholde og installere
 - Bestandig mot bakterievekst og kjemisk absorpsjon
 - Bidrar til å eliminere muligheten for inntrengning av vann
- 6 Komplet konstruksjon i 304 rustfritt stål
 - 400-kornet overflate gir bedre beskyttelse mot korrosjon, inntrengning av fuktighet og oppsamling av partikler

Komplett løsning med skap og tilbehør

- 10 veggmonterte skapmodeller
- 6 koblingsboksmodeller
- Stort utvalg av IP69-klassifisert tilbehør

Konstruert for ultimat beskyttelse

Hele HD-porteføljen er ideelt egnet til sanitær rengjøring i næringsmiddelindustrien og oppfyller IP66 og IP69 IEC-klassifiseringen, den høyeste rangeringen på klassifiseringskalaen for inntrengningsbeskyttelse (IP). HD-skap er også testet til og sertifisert for Type 4X. Ingen annen skapløsning på dagens marked matcher dette.

Beskyttelse på alle nivåer

Bruk nVent HOFFMANs unike portefølje med skap og tilbehør for sanitær rengjøring for å beskytte kritisk utstyr under rengjøring for alt fra de enkleste til mest utfordrende bruksområdene i næringsmiddelindustrien.

ASR-skaps serie

Grunnleggende grad av beskyttelse



Ideelt egnet for å beskytte utstyr under mindre rengjøringsprosesser.

Industristandarder:

- IP66, Type 4X

Egenskaper:

- Skumpakning
- Ingen forhåndsborede hull for å maksimere rensligheten

Anbefalt tilbehør

- Sanitære mellomstykker
- Sanitære benstativer

Anbefalte bruksområder:

- Områder uten kontakt med mat
- Minimalt med rengjøring / kontakt med kjemikalier

AFS-skaps serie

Middels grad av beskyttelse



Ideelt egnet for å beskytte utstyr under sanitære rengjøringsprosesser.

Industristandarder:

- IP66, Type 4X

Egenskaper:

- Skrånende topp
- Skumpakning
- Ingen forhåndsborede hull for å maksimere rensligheten

Anbefalt tilbehør

- H2Omit - lufterør og avfukter
- Sanitære benstativer
- Sanitære mellomstykker

Anbefalte bruksområder:

- Områder for bearbeiding av næringsmidler
- Mild rengjøring / kontakt med kjemikalier

HDW-skaps serie

Høy grad av beskyttelse



Ideelt egnet for å beskytte utstyr under clean-in-place- og grundige rengjøringsprosesser.

Industristandarder:

- IP66, IP69, Type 4X

Egenskaper:

- FDA-godkjent silikonpakning som kan skiftes ut
- Innvendig monterte hengsler
- Massiv bakside for enkel sveisemontering
- Hygienisk lås

Anbefalt tilbehør

- IP69-tilbehør
- FDA-godkjent silikonpakning som kan skiftes ut

Anbefalte bruksområder:

- Kontroller på maskiner og områder med store temperatursvingninger
- Direkte rengjøring, CIP eller kontakt med mye kjemikalier

FINN UT MER

Hvis du ønsker mer informasjon om nVent HOFFMANs komplette portefølje med rengjøringsløsninger, kan du kontakte en nVent HOFFMAN-representant eller -distributør. Du kan også gå til: [nVent.com/HOFFMAN](https://www.nvent.com/HOFFMAN) og søke etter «HD».



Vår verdifulle portefølje av merkevarer

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER