



**Kuvaus:** Virtakytkimen kanssa tai ilman. Sisältää 2 m kaapelin kulmapistotulpalla. Sisältää kiinnikkeet 19" asennukseen ja kiinnitystarvikkeet. 19" asennuksen kiinnikkeitä voidaan kääntää 90°. Rasioita on käännetty 35°. Nikkelöidyt maadoituskoskettimet.

**Materiaali:** Suulakepuristettua alumiinia, eloksoitu. Pistorasiat polyamidia 6.6, RAL 7035.

**Liitosjohto pistotulpalla:** 2 m x 1.5 mm<sup>2</sup>, Shuko.

**Nim. teho:** 16A/3600W.

**Maadoitus:** Kaksoismaadoitettu.

**Toimitus:** 1 täydellinen pistorasialista virtajohdolla ja kiinnikkeillä.

Pistorasiat	Valaistu virtakytkin	Ylijännitesuojaus	Suodattimet	Osa nro.
Schuko 9 x 250V/16A	Ei	Ei	Ei	HPDS119009
Schuko 8 x 250V/16A	Kyllä	Ei	Ei	HPDS119108

HPDS 119009 (korkeusyksiköitä); 119009 (19"); 119009 (0 = ei kytkintä, 1 = kytkin, 2 = ylijännitesuoja); 119009 (rasioiden lkm). HUOM: UK toimitukset UK-pistorasioin.