



**Opis:** Z lub bez włącznika. W zestawie kabel 2 m z wtykiem kątowym. Wsporniki montażowe 19" można obrócić o 90°. Gniazda ustawione pod kątem 35°.

**Materiał:** Wytłoczka aluminiowa, anodyzowana. Gniazda z poliamidu 6.6, RAL 7035. Niklowane styki uziemienia.

**Kabel z wtykiem kątowym:** 2 m × 1.5 mm<sup>2</sup>, Schuko.

**Moc znamionowa:** 16 A/3600 W.

**Uziemienie:** Podwójne uziemienie.

**Dostawa:** 1 kompletny moduł PDU z kablem zasilania, wspornikami montażowymi 19" oraz zestawem mocowania.

Wyjścia	Podświetlany przełącznik WŁ./WYŁ.	Zabezpieczenie nadnapięciowe	Filtry	Nr pozycji
Schuko 9 x 250 V / 16 A	Nie	No	Nie	HPDS119009
Schuko 8 x 250 V / 16 A	Tak	No	Nie	HPDS119108

HPDS 119009 (jednostki wysokości); 119009 (do obudów 19"); 119009 (0=bez Przełącznika, 1=Przełącznik, 2=zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem); 119009 (liczba gniazd).  
Uwaga: W Wielkiej Brytanii dostarczane są gniazda brytyjskie.