



Beskrivning: Med eller utan brytare. Med eller utan överspänningsskydd och filter. Inkl. 2.0 m kabel och vinklad stickpropp. Uttagen vinklade 35°. Förnicklad jordkontakt. 19" monteringsvinklar som är vridbara i fyra 90° lägen.

Material: Sidor i extruderad aluminium, anodiserad. Uttag i polyamid 6.6 RAL7035.

Kabel med vinklat anslutningsdon: 2.0 m x 1.5 mm², Schuko.

Nominelleffekt: 16 A/3600 W.

Jordning: Dubbla jordkontakter.

Leverans: 1 st uttagslist med kabel och monteringsvinklar.

Uttag	Beslyst strömbrytare Av/På	Överspänningsskydd	Filter	Artikelnummer
Schuko 9 x 250V/16A	Nej	Nej	Nej	HPDS119009
Schuko 8 x 250V/16A	Ja	Nej	Nej	HPDS119108

HPDS 119009 (höjd-enheter); 119009 (med 19 "); 119009 (0 = ingen strömbrytare, 1 = strömbrytare 2 = överspänningsskydd); 119009 (antal uttag). Obs: Storbritannien levererar UK-uttag.