



Korkean lämpötilan Vortex-jäähdytin HT on helppo asentaa. IP 66 -suojaluokan jäähdytin on huoltovapaa, eikä siinä ole liikkuvia osia. Jäähdytin vähentää suhteellista kosteutta kaapissa, johon se on asennettu, sekä estää tehokkaasti kaapin ylikuumenemista jopa 93 celsiusasteen lämpötilassa, esimerkiksi terässulatossa.

Kuvaus: Kompakti, luotettava ja edullinen tapa jäähdyttää. Se saa aikaan paineilmaa ilman liikkuvia osia. Helppo asentaa kaapelin läpivientiin vaikka kotelo olisi jo kentällä. Vortexin jatkuva käyttö, sisäilman suhteellinen kosteus 45%, ei aiheuta kosteuden lissäntymistä (kaappi pitää olla tiivistetty). Ympäristön lämpötila voi olla jopa 93 °C, sisäpuoliset komponentit kestävät tämän lämpötilan. Varustettu äänenvaimentimella. Jäähdytin pitää asentaa pystyasentoon jotta säilytetään suojaluokka.

Materiaali: Vortex putki valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ulkokouri: BP TYPE 12 muovi ja alumiini, BP TYPE 14 alumiini ja TYPE 4x ruostumaton teräs.

Kotelointiluokka: Riippuu versiosta, IP 66 | TYPE 4X.


Pakkaus koko: Vortex jäähdytin ja asennustarvikkeet.

IP 66 | TYPE 4X



HT

Vortex, korkeiden lämpötilojen jäähdytin



IP 66 | TYPE 4, Alumiini

K	Ilman virtaus (l/min)	Ääni (dB)	Vaimennin vakiona	Matalapaine ohjausventtiili	Ilman sisäänmeno	Paino (kg)	Osa nro.		
184	293	425	73	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	1.20	HT4615
184	586	850	74	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	0.85	HT4630
184	820	1133	78	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	1.05	HT4640

IP 66 | TYPE 4X, Ruostumaton teräs

K	Ilman virtaus (l/min)	Ääni (dB)	Vaimennin vakiona	Matalapaine ohjausventtiili	Ilman sisäänmeno	Paino (kg)	Osa nro.		
184	293	425	73	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	1.20	HT4615SS
184	586	850	74	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	0.85	HT4630SS
184	820	1133	78	Kyllä	Kyllä	48	1/4"	2.30	HT4640SS

Jäähdytysteho laskettu paineilman 20 °C lämmöllä ja 7 bar paineella.

HT

Vortex, korkeiden lämpötilojen jäähdytin