



Opis: Gniazdo elektryczne montowane na szynie DIN. Złącze z zaciskiem ciśnieniowym do łatwego i szybkiego kablowania.

Wymiary: 92 mm × 62 mm × 48 mm.

Połączenie: 3 zaciski ciśnieniowe do przewodów linkowych i sztywnych 0.5 – 2.5 mm². Zintegrowany bezpiecznik 6.3, A 5 × 20 mm.

Wykończenie: Jasnoszare.

Materiał: Plastik UL 94 V-0.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Typ gniazda	Nr pozycji
Schuko	LPS10
France / Belgium / Czech	LPS10FR
Switzerland	LPS10CH
UK / Ireland	LPS10UK
USA / Canada	LPS10USA