



Beskrivelse: For kabelføring uten begrensninger, og i samsvar med VDE 0113-standard. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare plater. Tilgjengelig i 100 mm og 200 mm høyde med avtakbare sideplater.

Materiale: Hjørner 3 mm, og plater 1,5 mm AISI 304 S15 pre-slipt rustfritt stål.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sokkel med monteringsutstyr.

Sokkel	For konsoll			Artikkel nr.
	H	B	D	
100	600	400	MSNS1064	
100	600	500	MSNS1065	
100	800	400	MSNS1084	
100	800	500	MSNS1085	
100	1000	400	MSNS1104	
100	1000	500	MSNS1105	
100	1200	400	MSNS1124	
100	1200	500	MSNS1125	
200	600	400	MSNS2064	
200	600	500	MSNS2065	
200	800	400	MSNS2084	
200	800	500	MSNS2085	
200	1000	400	MSNS2104	
200	1000	500	MSNS2105	
200	1200	400	MSNS2124	
200	1200	500	MSNS2125	

For skap som er 1600 mm brede bruk 2 x 800 mm brede sokkler.