



**Beskrivning:** Tillåter kabeldragning utan begränsningar i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Finns i höjderna 100 mm respektive 200 mm.

**Material:** Rostfri plåt 304 kval. Hörn: 3 mm, plåtar: 1.5 mm.

**Ytbehandling:** 400 förslipat rostfritt stål.

**Leveransförpackning:** 1 st komplett sockel med monteringsdetaljer.

Sockel		För konsol	
H	B	D	Artikelnummer
100	600	400	MSNS1064
100	600	500	MSNS1065
100	800	400	MSNS1084
100	800	500	MSNS1085
100	1000	400	MSNS1104
100	1000	500	MSNS1105
100	1200	400	MSNS1124
100	1200	500	MSNS1125
200	600	400	MSNS2064
200	600	500	MSNS2065
200	800	400	MSNS2084
200	800	500	MSNS2085
200	1000	400	MSNS2104
200	1000	500	MSNS2105
200	1200	400	MSNS2124
200	1200	500	MSNS2125

*För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.*