


# PE/N Busbar Support

Wspornik szyn PE/N

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Opis:** Wspornik szyn PE/N. Do indywidualnego montażu. Łatwe podłączenie N-PE.

**Napięcie znamionowe:** 690 V.

**Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$ :** 1000 V.

**Znamionowe napięcie udarowe  $U_{imp}$ :** 6 kV.

**Odporność na zwarcia:** 14 kA (maks. 400 mm odstęp między wspornikami).

**Zatwierdzenia:**

Liczba biegunów	Wymiary	Do szyn zbiorczych	Ilość sztuk w zestawie.	CatalogNumber
2	20 × 164 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 pcs.	01356
1	20 × 65 × 50	12, 20, 30 × 5, 10	1 pcs.	01601