


# PE/N Busbar Support

Suport bară colectoare PE/N

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Descriere:** Suport PE/N. Se montează individual. Conexiune N-PE ușor de realizat.

**Tensiune nominală:** 690 V.

**Tensiune nominală de izolare Ui:** 1000 V.

**Tensiune nominală admisă Uimp:** 6 kV.

**Rezistența la scurtcircuit:** 14 kA (max. 400 mm distanță între suporturi).

**Aprobări:**

Nr. de poli	Dimensiuni	Pentru busbar	Cantitate pachet.	CatalogNumber
2	20 x 164 x 50	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 11	10 pcs.	01356
1	20 x 65 x 50	12, 20, 30 x 5, 10	1 pcs.	01601