

PE/N Busbar Support

Soporte de embarrado PE/N

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descripción: Soporte PE/N. Montaje individual. Conexión N-PE fácil de establecer.

Voltaje nominal: 690 V.

Tensión de aislamiento nominal U_i : 1000 V.

Tensión de sobretensión U_{imp} : 6 kV.

Resistencia de cortocircuito: 14 kA (400 mm de distancia máxima entre soportes).

Certificaciones:

Nº de polos	Dimensiones	Para barras	Cantidad por embalaje.	CatalogNumber
2	20 x 164 x 50	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 11	10 piezas.	01356
1	20 x 65 x 50	12, 20, 30 x 5, 10	1 piezas.	01601