

Switch disconnecter

Interrupteur-sectionneur

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Description: Interrupteur-sectionneur 3 bornes. Avec poignée multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 26.7 W.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, VDE, DNV GL.

Hauteur	Largeur	Connexion	Courant nominal	Référence
200	106	boîtier terminal	160 A	33540