

Switch disconnector

Interruptor seccionador



Descrição: Interruptor seccionador com 3 polos. Com pega multifunções (mecanismo de interruptor de disparo). Ligação na parte inferior.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 26.7 W.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, VDE, DNV GL.

Altura	Largura	Conexão	Corrente nominal	Ref.
200	106	caixa de terminais	160 A	33540