

# Switch disconnecter

Desconector de interruptor

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Descripción:** Desconector de interruptor de 3 polos. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.

**Voltaje nominal:** 690 V.

**Para barras:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Poder de disipación al 80% de carga:** 26.7 W.

**Cantidad por embalaje:** 1 unidad.

**Certificaciones:** IEC, VDE, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Corriente nominal	Ref.
200	106	caja de bornas	160 A	33540