



Omschrijving: Verlichtingssysteem met een compact design, geschikt voor bijna alle behuizingen of ICT racks. Wordt geleverd met drie bevestigingsystemen: magnetisch, schroefmontage en snap-in. Deze lamp heeft een zeer lange levensduur (ongeveer 50.000 h) door het gebruik van LED technologie. De body van de verlichting is gemaakt van PC-ABS. Een geïntegreerde aansluiting maakt het mogelijk de lamp te activeren met behulp van een deurschakelaar door gebruik van de optionele TLCS. De LED-buis is gemaakt van PC en de kleur van de verlichting is wit.

Lamp type: High Power LEDs.

Helderheid: 945 Lm.

Stroomverbruik: 7,2 W.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +50 °C.

Afmetingen: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm² open eind kabel (lengte 1,5 m), 2x0,75 mm² mini-connector voor deurschakelaar gebruik.

Goedkeuringen: CE, EAC.

Levering: Eén verlichting met vaste connectie kabel, geïntegreerde magneten en montage schroeven.

Voltage	Afwerking	Item nr.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Lichtgrijs (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Lichtgrijs (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Zwart (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Zwart (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V beschikbaar op aanvraag.