



Descrição: Sistema de iluminação com um design compacto, adequado para todos os tipos de armários ou racks . Ele tem três possíveis possibilidades de fixação: magneticamente, parafuso com uma distância variável entre furos e / ou snap-em rack de 19 ". Esta lâmpada tem uma vida útil muito longa (cerca de 50.000 h.) Devido ao uso da tecnologia LED. O corpo do sistema de iluminação é feita de PC-ABS. Um conector integrado permite a activação da lâmpada por um interruptor de porta, utilizando o produto TLCS sem realizar qualquer cablagem adicional. O tubo conduzido é feita de PC e da cor da luz é branca.

Lampada tipo: LEDs de alta potência.

Luminosidade: 945 Lm.

Potência consumida: 7,2 W.

Temperatura funcionamento: -20 °C to +50 °C.

Dimensões: 448 x 54,5 x 26 mm.

Ligações: 2x0,75 mm² cabo extremidade aberta (1,5 m de comprimento), 2x0,75 mm² mini-conector para uso interruptor da porta.

Aprovações: CE, EAC.

Fornecimento: 1 luminária com cabo de conexão, ímãs integrados e parafusos de montagem.

Tensão de comando	Acabamento	Ref.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Cinza claro (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Cinza claro (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Preto (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Preto (RAL 9005)	TLCL89005-24

100-240 V versão disponível sob pedido.