

# Universal busbar adapter, 200-250A

Yleiskäyttöinen kiskosovitin, 200–250 A

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Kuvaus:** 3-napainen yleiskäyttöinen kiskosovitin, 200–250 A, sisältää siirrettävät kiinnityskiskot, joissa M4-liukumutterit kytkentäelementtien turvallista asennusta varten.

**Nimellisjännite:** 690 V.

**Kiskolle:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Tehohäviö 80% kuormalla:** 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

**Pakkaus koko:** 1 kpl.

**Hyväksynät:** CSA, UL, GL DNV GL.

Korkeus	Leveys	Liitäntä	Nimellisvirta	Osa nro.
320	110	Liittimet 35–120 mm yläosassa	250 A	32168
222	108	Liittimet 70 mm <sup>2</sup> yläosassa	200 A	32214