

Universal busbar adapter, 200-250A

Adaptador de embarrado universal, 200-250 A



Descripción: Adaptador de embarrado universal de 3 polos de 200 - 250 A, dotados de raíles de fijación móviles con tuercas deslizantes M4 para un montaje seguro de los dispositivos de conmutación.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Corriente nominal	Ref.
320	110	Bornas de 35 - 120 mm en la parte superior	250 A	32168
222	108	Bornas de 70 mm ² en la parte superior	200 A	32214