

# Universal busbar adapter, 200-250A

Universell samlingsskeneadapter, 200–250 A



**Beskrivning:** Trepolig universell samlingsskeneadapter, 200–250 A, med flyttbara fästskenor med M4-glidmuttrar för säker montering av omkopplingsenheter.

**Nominell spänning:** 690 V.

**För skensystem:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Effektförlust vid 80% last:** 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

**Leveransförpackning:** 1 st.

**Godkännanden:** CSA, UL, GL DNV GL.

Höjd	Bredd	Anslutning	Nominell ström	Artikelnummer
320	110	Terminaler 35–120 mm upptill	250 A	32168
222	108	Terminaler 70 mm <sup>2</sup> upptill	200 A	32214