


# Universal busbar support

Universel samleskinne støtte

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beskrivelse:** Universel samleskinne støtte 3/4-polet med interne skruehuller, leveres uden dæksel.

**Nominal spænding:** 690 V.

**Nominal frekvens:** 50/60 Hz.

**Nominal isolationsspænding  $U_i$ :** 1000 V.

**Nominal overspænding  $U_{imp}$ :** 8 kV.

**Godkendelser:** GL, DNV GL.

Antal poler	Dimensioner	For samle-skiner	Pakke størrelse	Artikelnr.
4	20 × 242 × 51	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 stk.	01485
3	20 × 191 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10	10 stk.	01495