


Universal busbar support

Supports de barres collectrices universels



Description: Supports de barres collectrices universels 3/4 bornes avec trous de vis internes, fournis sans cache d'extrémité.

Tension nominale: 690 V.

Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.

Tension d'isolation nominale U_i : 1 000 V.

Surtension nominale U_{imp} : 8 kV.

Homologations: GL, DNV GL.

| Nb de poles | Dimensions | Pour les barres omnibus | Unité de livraison | Référence |
|-------------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 4 | 20 x 242 x 51 | 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 11 | 10 pièces. | 01485 |
| 3 | 20 x 191 x 50 | 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 | 10 pièces. | 01495 |