


Universal busbar support

Universell samleskinne støtte

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivelse: Universell samleskinne støtte, 3/4-pols med interne skruehull, leveres uten endekappe.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Nominell isolasjonsspenning U_i : 1000 V.

Nominell bølgespenning U_{imp} : 8 kV.

Godkjenninger: GL, DNV GL.

Antall poler	Dimensjoner	For samle-skinner	Pakning	Artikkel nr.
4	20 × 242 × 51	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 stk.	01485
3	20 × 191 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10	10 stk.	01495