


Universal busbar support

Suport universal bară colectoare

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descriere: Suport universal bară colectoare cu 3/4 poli și orificii cu filet interior, livrat fără capac de terminație.

Tensiune nominală: 690 V.

Frecvență nominală: 50/60 Hz.

Tensiune nominală de izolare Ui: 1000 V.

Tensiune nominală admisă Uimp: 8 kV.

Aprobări: GL, DNV GL.

Nr. de poli	Dimensiuni	Pentru busbar	Cantitate pachet	Nr. articol
4	20 × 242 × 51	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 buc.	01485
3	20 × 191 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10	10 buc.	01495