


Universal busbar support

Stöd för universell samlingskena

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivning: Universellt stöd för samlingskena, 3/4-poligt med invändiga skruvhål, levereras utan ändkåpa.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Isolationsklass Ui: 1000 V.

Nominell över spänning Uimp: 8 kV.

Godkännanden: GL, DNV GL.

Antal poler	Dimension	För skensystem	Leveransförpackning	Artikelnummer
4	20 × 242 × 51	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 11	10 st.	01485
3	20 × 191 × 50	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10	10 st.	01495