

Universal connection terminal

Universel tilslutningsklemkasse



Beskrivelse: Universal leder klemkasse med integreret holdefjeder, klemmeskrue og åbent klemkasserum.

Nominal spænding: 690 V.

Godkendelser: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Til brug op til maks.	Terminalplads W x H (mm)	Tilslutning min-maks	For samleskinner	Pakke størrelse	Artikelnr.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	Flade samleskinner 5 mm	25 stk.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	Flade samleskinner 10 mm	25 stk.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	Flade samleskinner 5 mm	100 stk.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	Flade samleskinner 5 mm	50 stk.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	Flade samleskinner 5 mm	25 stk.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	Flade samleskinner 10 mm	100 stk.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	Flade samleskinner 10 mm	50 stk.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	Flade samleskinner 10 mm	25 stk.	01292