


# Universal connection terminal

Universele aansluitklem

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Omschrijving:** Universele aansluitklem met geïntegreerde klemveer, een borgklemmschroef en open klemruimte.

**Nominale spanning:** 690 V.

**Goedkeuringen:** CSA, UL, GL, DNV-GL.

Voor gebruik tot max.	Terminal ruimte W x H (mm)	Verbinding min-max	Voor busbars	Verpakkingseenheid	Item nr.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 5 mm	25 stuks.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 10 mm	25 stuks.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 5 mm	100 stuks.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 5 mm	50 stuks.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 5 mm	25 stuks.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 10 mm	100 stuks.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 10 mm	50 stuks.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm <sup>2</sup>	platte stroomrails 10 mm	25 stuks.	01292