

Universal connection terminal

Yleiskäyttöinen liitin

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Kuvaus: Yleiskäyttöinen johdinterminaali, jossa integroitu pitojousi, kiinnittävä kiristysruuvi sekä avoin liitintila.

Nimellisjännite: 690 V.

Hyväksynät: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Maksimi käyttö	Liitin W x H (mm)	Liitäntä min-max	Kiskolle	Pakkaus koko	Osa nro.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	litteät kiskot 5 mm	25 kpl.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	litteät kiskot 10 mm	25 kpl.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	litteät kiskot 5 mm	100 kpl.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	litteät kiskot 5 mm	50 kpl.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	litteät kiskot 5 mm	25 kpl.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	litteät kiskot 10 mm	100 kpl.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	litteät kiskot 10 mm	50 kpl.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	litteät kiskot 10 mm	25 kpl.	01292