


Universal connection terminal

Borne de connexion universelle

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Description: Borne de connexion universelle avec ressort de retenue intégré, vis de serrage imperdable et entretoise de borne ouverte.

Tension nominale: 690 V.

Homologations: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Pour utiliser jusqu'à max.	Espace terminal W × H (mm)	Connexion min-max	Pour les barres omnibus	Unité de livraison	Référence
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	barres collectrices plates 5 mm	25 pièces.	01068
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	barres collectrices plates 10 mm	25 pièces.	01203
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	barres collectrices plates 5 mm	100 pièces.	01284
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	barres collectrices plates 5 mm	50 pièces.	01285
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	barres collectrices plates 5 mm	25 pièces.	01287
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	barres collectrices plates 10 mm	100 pièces.	01289
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	barres collectrices plates 10 mm	50 pièces.	01290
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	barres collectrices plates 10 mm	25 pièces.	01292