

Universal connection terminal

Morsetto di collegamento universale

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descrizione: Morsetto per conduttore universale con serraggio a molla, una vite prigioniera e uno spazio aperto per il morsetto.

Tensione nominale: 690 V.

Approvazioni: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Per uso fino a max.	Spazio terminali W x H (mm)	Connessione min-max	Per sistema a sbarre	Quantità	Articolo n.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 5 mm	25 pezzi.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 10 mm	25 pezzi.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 5 mm	100 pezzi.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 5 mm	50 pezzi.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 5 mm	25 pezzi.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 10 mm	100 pezzi.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 10 mm	50 pezzi.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	barre di alimentazione, tipo piatto 10 mm	25 pezzi.	01292