


Universal connection terminal

Uniwersalny zacisk połączeniowy

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Opis: Uniwersalny zacisk przewodowy z zintegrowaną sprężyną mocującą, śrubą zaciskową i otwartą przestrzenią zacisków.

Napięcie znamionowe: 690 V.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Do użycia przy maks.	Przełrzeń	Połączenie min.-maks.	Do szyn zbiorczych	Ilość sztuk w zestawie	Nr pozycji
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	płaskie szyny 5 mm	25 sztuki.	01068
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	płaskie szyny 10 mm	25 sztuki.	01203
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	płaskie szyny 5 mm	100 sztuki.	01284
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	płaskie szyny 5 mm	50 sztuki.	01285
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	płaskie szyny 5 mm	25 sztuki.	01287
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	płaskie szyny 10 mm	100 sztuki.	01289
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	płaskie szyny 10 mm	50 sztuki.	01290
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	płaskie szyny 10 mm	25 sztuki.	01292