


Universal connection terminal

Terminal de ligação universal

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descrição: Terminal condutor universal com mola de retenção integrada, parafuso de fixação cativo e espaço de terminal aberto.

Tensão nominal: 690 V.

Aprovações: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Para uso até no máx.	Espaço terminal W x H (mm)	Conexão min-max	Para barramentos	Quantidade por embalagem	Ref.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	barramentos planos 5 mm	25 unidades.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	barramentos planos 10 mm	25 unidades.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	barramentos planos 5 mm	100 unidades.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	barramentos planos 5 mm	50 unidades.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	barramentos planos 5 mm	25 unidades.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	barramentos planos 10 mm	100 unidades.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	barramentos planos 10 mm	50 unidades.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	barramentos planos 10 mm	25 unidades.	01292