


Universal connection terminal

Terminal universal de conectare

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descriere: Terminal universal pentru conductoare cu arc de susținere integrat, un șurub de prindere încadrat și spațiu deschis pentru terminale.

Tensiune nominală: 690 V.

Aprobări: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Pentru utilizare până la capacitate max.	Spațiu terminal W × H (mm)	Conexiune min-max	Pentru busbar	Cantitate pachet	Nr. articol
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	bare colectoare plate 5 mm	25 buc.	01068
440 A	17 × 15	16 - 120 mm ²	bare colectoare plate 10 mm	25 buc.	01203
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	bare colectoare plate 5 mm	100 buc.	01284
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	bare colectoare plate 5 mm	50 buc.	01285
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	bare colectoare plate 5 mm	25 buc.	01287
180 A	7.5 × 7.5	1.5 - 16 mm ²	bare colectoare plate 10 mm	100 buc.	01289
270 A	10.5 × 11	4 - 35 mm ²	bare colectoare plate 10 mm	50 buc.	01290
400 A	14 × 14	16 - 70 mm ²	bare colectoare plate 10 mm	25 buc.	01292