


# Universal connection terminal

Universell anslutningsplint

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beskrivning:** Universell ledarplint med integrerad hållarfjäder, en klämskruv och öppet plintutrymme.

**Nominell spänning:** 690 V.

**Godkännanden:** CSA, UL, GL, DNV-GL.

| För användning upp till | Anslutningsutrymme W × H (mm) | Anslutning min - max     | För skensystem             | Leveransförpackning | Artikelnummer |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 440 A                   | 17 × 15                       | 16 - 120 mm <sup>2</sup> | platta samlingskenor 5 mm  | 25 st.              | 01068         |
| 440 A                   | 17 × 15                       | 16 - 120 mm <sup>2</sup> | platta samlingskenor 10 mm | 25 st.              | 01203         |
| 180 A                   | 7.5 × 7.5                     | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> | platta samlingskenor 5 mm  | 100 st.             | 01284         |
| 270 A                   | 10.5 × 11                     | 4 - 35 mm <sup>2</sup>   | platta samlingskenor 5 mm  | 50 st.              | 01285         |
| 400 A                   | 14 × 14                       | 16 - 70 mm <sup>2</sup>  | platta samlingskenor 5 mm  | 25 st.              | 01287         |
| 180 A                   | 7.5 × 7.5                     | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> | platta samlingskenor 10 mm | 100 st.             | 01289         |
| 270 A                   | 10.5 × 11                     | 4 - 35 mm <sup>2</sup>   | platta samlingskenor 10 mm | 50 st.              | 01290         |
| 400 A                   | 14 × 14                       | 16 - 70 mm <sup>2</sup>  | platta samlingskenor 10 mm | 25 st.              | 01292         |