


Anslutningssats värmekrymp



Denna anslutningssats är avsedd för terminering av alla nVent RAYCHEM värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV och VPL till en kopplingsdosa, samtidigt som den elektriska isoleringen av värmekabelns ledare och kärna bibehålls.

Förseglingen av värmekabelns kärna utförs med nVent RAYCHEMS krympslangar. I denna sats medföljer två tätningar som ger förskruvningen optimal tätning under olika omgivningsförhållanden.

En extra låsmutter medföljer för ogångade ingångar.

APPLIKATION

Anslutningssats för värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV och VPL

SATSENS INNEHÅLL

- 1 förskruvning
- 2 tätningar
- 1 låsmutter
- 1 grön/gul slang, krympslangar för ledartätning
- 1 installationsanvisning (flerspråkig)

GODKÄNNANDEN

Satsen är certifierad som en del av systemets godkännanden för de olika värmekablarna.

Baseefa16ATEX0037U

 II 2 G Ex eb IIC Gb


 II 2 D Ex tb IIIC Db

IECEX BAS 16.0040U

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

BTV	QTVR	XTV	KTV	VPL
SGS20ATEX0048X	SGS20ATEX0050X	SGS20ATEX0049X	SGS20ATEX0051X	SGS20ATEX0045X
IECEX BAS 20.0011X	IECEX BAS 20.0013X	IECEX BAS 20.0012X	IECEX BAS 20.0014X	IECEX BAS 20.0008X

 TC RU C-BE.MЮ62.B.00054/18
1Ex e IIC Gb X Ex tb IIIC Db X

Ta -55 °C...+110 °C IP66

ООО "ТехИмпорт"

DNV-GL TAE00000TV

DNV-GL TAE00000TU

PRODUKTSPECIFIKATION

Områdesklassificering	Explosionsfarliga områden, Zon 1, Zon 2 (gas), Zon 21, Zon 22 (damm) Ordinära
Typ	Krympslangar
Gångstorlek	M25 x 1,5
Min. omgivningstemperatur	-55 °C
Max. exponeringstemperatur (förskruvning)	110 °C
Kapslingsklass	IP66

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Benämning	C25-21
Artikelnr (vikt)	311147-000 (0,06 kg)

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER