



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien af vægskabe i rustfrit stål med en enkelt dør, AFS, har et integreret skrånende tag og en beskyttelsesgrad på IP66.

Risikoen for komponentsvigt og dermed unødigt nedetid er elimineret, da vand og støv er forhindret i at trænge ind i skabet, takket være det skrånende tag og den høje beskyttelsesgrad.

AFS-serien er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.

**Krop:** Med en vinkel på 8 til 20° giver det skrå tag et 10 mm overhæng til aftapning af væsker og andet restmateriale væk fra fordøren. Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

**Yderligere informationer:** Vær ekstra opmærksom på hurtige temperatursvingninger. Se venligst afsnit om varmestyring for yderligere information.

**Tæthedegrad:** I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Montageplade:** I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejet skabets bagvæg. I skabe med en højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet.

**Materiale:** AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør: 1.5 mm / 2 mm til kabinetter med en højde på 1000 mm eller større. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.




**Lås:** Zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse. Lås i rustfrit stål og andre låse leveres på forespørgsel.

**Overfladebehandling:** 400 slebet rustfrit stål.

**Dør:** Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademønstret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er nødvendig). Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning.


**Levering inkluderer:** Skab med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringsstilbehør.

**Kabel indgang:** Ingen flangeåbninger som standard.



SECTION B-B

Mounting plate



## Med montageplade

H	B	D	h	b	d	Hældningsgrad	Antal låse	Artikelnr.
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

**AFS**

Rustfrit stål med integreret regntag

