



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien med veggmonterte skap i rustfritt stål med enkeltdør, AFS, har integrert skråtak og IP grad 66. Takket være skråtaket er risikoen for komponent feil, og med det unødvendig nedetid eliminert da vann og støv er forhindre i å trenge inn i skapet.

**Skap:** Skråtaket er vinklet mellom 8 og 20°, med et 10 mm fremspring, slik at væske og avfall ledes vekk fra frontdøren. Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

**Tilleggsinformasjon:** Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring og ventilasjon utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt utstyr og teknisk kapittel for mer informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler vi å bruke ADA/EDAS trykkompensasjonsplugg.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Montasjeplate:** Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjeplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet.

**Materiale:** AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør: 1.5 mm / 2 mm for skap med en lengde på 1000 mm eller mer. Monteringsplate: 2.5 mm galvanisert stål.


**Lås:** Zamak 3 mm DIN-lås med 90° bevegelse. Lås i rustfritt stål og andre låser tilgjengelig på forespørsel.

**Overflatebehandling:** 400 pre-slipt rustfritt stål.


**Dør:** Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres for venstre- eller høyreåpning. (Bruk av verktøy er nødvendig). Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan. For AISI 316L sikres forseglingen av en innsprøytet silikonpakning.

**Levering:** Monteringsplate, komplett med festeutstyr og jordingsinnretninger. Pakket i gjenvinnbar eske.

**Kabel inngang:** Ingen flenseåpninger som standard.





Sectional top view



SECTION B-B

Mounting plate



SECTION A-A

## Med montasjeplate

H	B	D	h	b	d	Helningsgrad	Antall låser	Artikkel nr.
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

# AFS

Rustrfritt stål skap med singel dør med integrert regn hette

# AFS

Rustrfritt stål skap med singel dør med integrert regn hette

# AFS

Rustrfritt stål skap med singel dør med integrert regn hette