

AFS

Obudowa z pojedynczymi drzwiami z stali nierdzewnej z wbudowanym zadaszeniem



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Obudowy naścienne ze stali nierdzewnej AFS, w obudowach jednodrzwiowych, posiadają zintegrowany dach skośny i stopień ochrony IP 66. Ryzyko awarii komponentów, a co za tym idzie, niepotrzebne przestoje są wyeliminowane, ponieważ woda i kurz nie przedostają się do wnętrza obudowy dzięki nachylonemu dachowi i wysokiemu stopniowi ochrony. Seria AFS jest idealna dla przemysłu spożywczego i napojów oraz farmaceutycznego, jak również prawie wszystkich innych środowisk, w zależności od stopnia ochrony.

Korpus: Górna pokrywa nachylona pod kątem od 8 do 20° zapewnia nawis o długości 10 mm, który pozwala odprowadzać płyny i inne zanieczyszczenia z dala od przednich drzwiczek. Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Informacje dodatkowe: W środowisku narażonym na szybkie zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę ryzyko kondensacji pary wodnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.

Zabezpieczenie: Zgodny z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

Płyta montażowa: Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie.

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 1.5 mm / 2 mm w przypadku obudów o wysokości 1000 mm lub większej. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2.5 mm.

Zamek: Zamek dwupiórowy 3 mm, obrót 90°. Zamek ze stali nierdzewnej i inne typy zamków dostępne na zamówienie.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.


Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu pozwalającego otwierać drzwi w lewą lub w prawą stronę (wymagana jest obróbka). Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.


Dojście kabli: Brak otworów na dławiki w standardzie.

AFS

Obudowa z pojedynczymi drzwiami z stali nierdzewnej z wbudowanym zadaszeniem





Sectional top view



SECTION B-B

Mounting plate



SECTION A-A

Z płytą montażową

H	S	D	h	s	d	Kąt nachylenia	Liczba zamków	Nr pozycji
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

AFS

Obudowa z pojedynczymi drzwiami z stali nierdzewnej z wbudowanym zadaszeniem

