

AFS

Cofrete cu montare murală, din oțel inoxidabil cu o singură ușă și protecție impermeabilă integrată



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Gama de cofrete cu o ușă din oțel inoxidabil, AFS, are un acoperiș înclinat integrat și grad de protecție IP 66. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret datorită acoperișului înclinat și gradului de protecție ridicat. Această gamă AFS este ideală pentru domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum și în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecție.

Corp: Înclinat de la 8 la 20°, plafonul înclinat oferă o streășină de 10 mm pentru a evacua lichidele și alte resturi de pe ușa din față. Pliat și sudat în linie. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să aplicați suporturile AWS pentru montare murală.

Informații suplimentare: În cazul aplicațiilor în medii dure sau în exterior se recomandă utilizarea echipamentelor de control termic și a ventilatoarelor. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea pentru accesorii generale și capitolul „Informații tehnice”.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Contrașpanou: În partea superioară și inferioară există găuri pentru a ușura fixarea cablurilor. Fixat pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a cofretului. În cofretele cu înălțimea sau lățimea de 800 mm sau peste, contrașpanoul este prevăzut cu un pliu pe fiecare dintre cele patru laturi, pentru o rigiditate sporită.

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L/AISI 316L. Corp: 1.5 mm. Ușă: 1.5 mm / 2 mm pentru cofrete cu o înălțime 1000 mm sau mai mare. Contrașpanou: Oțel galvanizat de 2.5 mm.


Încuietoare: Încuietoare dublu-bit de 3 mm, zamak, cu deplasare 90°. Încuietorii din oțel inoxidabil și alte tipuri de încuietori sunt disponibile la cerere.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta (sunt necesare operații de prelucrare). Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat.

Livrare: Cofretul cu ușă, contrașpanou, cheie metalică și accesorii de montare. Ambalat în carton reutilizabil.

Acces cabluri: Nu este prevăzut cu deschidere de intrare a cablurilor.



Contrapanou inclus

Î	L	A	î	l	a	Grad de înclinație	Nr. încuietori	Nr. articol
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

AFS

Cofrete cu montare murală, din oțel inoxidabil cu o singură ușă și protecție impermeabilă integrată

