

ASR-OG

Olie og gas, rustfrit stål, skab med enkeltdør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien af vægmonterede skabe af rustfrit stål med enkeltdør, ASR-OG, med en IP 66-beskyttelsesgrad, fås som hyldevare i fire forskellige størrelser, som passer til de fleste applikationer. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette udvalg af skabe er velegnet til installation af industrielt udstyr i miljøer, hvor der anvendes ætsende proceskemikalier, herunder klorid, marine applikationer, der er udsat for saltvandsspray samt i kystnære områder.

Materiale: Forkornet rustfrit stål af type AISI 316L.

Kasse: 2 mm.

Dør: 2 mm.

Fangeplade: 2 mm

Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Krop: Foldet og sømsvejset med påsvejsede vægmonteringsbeslag på bagsiden.

Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.

Lås: Med T-Handle-lås med 333-nøgle i rustfrit stål af type 316L og espagnolette med 3-punktslåsning i rustfrit stål type 316.

Montageplade: Monteringspladen har lodrette streger for hver 10 mm for at lette vandret placering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til montering af kabler. Fastgjort på pressesvejsede M8-tappe på bagsiden af skabet. Alle sider fra 800 mm og derover er forstærket med foldede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladens placering justeres til alle dybder.

Kabel indgang: Med fangeplade i bunden for enkel kabelføring på monteringspladen.

Tæthedsgad: Svarer til IP66 | TYPE 4x, 12 | IK 10.

Overfladebehandling: Forkornet rustfrit stål type 240s (0,5 mikron i gennemsnit).


Godkendelser: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, fangeplade og monteringstilbehør.


ASR-OG

Olie og gas, rustfrit stål, skab med enkeltdør


Bottom view



Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



Med montageplade

H	B	D	h	b	d	Størrelse	Artikelnr.
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040OG

Uden montageplade

H	B	D	h	b	d	Størrelse	Artikelnr.
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Olie og gas, rustfrit stål, skab med enkeltdør