

ASR-OG

Olie en gas, roestvaststaal, behuizingen met één deur



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



De reeks roestvaststalen wandmontagebehuizingen met enkele deur, ASR-OG, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in vier verschillende maten die ruimte bieden voor de meeste algemene toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizing is geschikt voor installatie van industriële apparatuur in omgevingen die blootgesteld zijn aan corrosieve chemicaliën, waaronder chloride, maritieme toepassingen die onderhevig zijn aan zoutwaternevel en kustgebieden.

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 316L.

Behuizing: 2 mm.

Deur: 2 mm.

Flensplaat: 2 mm.

Montageplaat: 2,0 mm verzinkt staal.

Body: Gezet en volledig gelast met vastgelaste wandmontagebeugels aan de achterzijde.

Deur: Hoek gevormd uit één stuk. Opliggend gemonteerd, met opening van 130°. Verborgen AISI 304 roestvaststalen scharnieren met borgpen. Kan zowel links als rechts scharnierend worden gemonteerd. De afdichting wordt verzorgd door een opgespoten polyurethaanpakking. Voor AISI 316L wordt afdichting verzorgd door een opgespoten siliconenpakking. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde, voor montage van optionele MMDP-deurprofielen.

Slot: Met T-hendel met sleutel 333 in roestvaststaal 316L en driepunts espagnolets slot in roestvaststaal 316L.

Montageplaat: De montageplaat is verticaal om de 10 mm gemarkeerd voor eenvoudige horizontale positionering van de apparatuur. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een gatenpatroon voor kabelbevestiging. Gemonteerd op M8 stiflasbouten op de achterwand van de behuizing. De montageplaat is te monteren op M8-stiflasbouten. Alle zijkanten van 800 mm brede montageplaten en daarboven, zijn verstevigd door omgezette randen. Door gebruik van het AMG accessoire kan de montageplaat in diepte worden versteld.

Kabelinvoer: Met flensplaat in de bodem voor eenvoudigere bekabeling naar de andere montageplaat.

Beschermingsklasse: Conform IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).


Goedkeuringen: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Levering: Behuizing met deur, montageplaat, flensplaat en montagemiddelen.


ASR-OG

Olie en gas, roestvaststaal, behuizingen met één deur


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



Inclusief montageplaat

H	B	D	h	b	d	Afmeting	Item nr.
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040OG

Exclusief montageplaat

H	B	D	h	b	d	Afmeting	Item nr.
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Olie en gas, roestvaststaal, behuizingen met één deur