



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



ASR-OG-kotelomallistoon kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettuja yksiovisia seinäkoteloita. IP 66 -suojausluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta neljässä kokoluokassa, jotka sopivat useimpiin käyttösovelluksiin. Komponenttivilkoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään, sillä kotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä. Tämä kotelomallisto sopii hyvin teollisuuslaitteiden asennuksiin ympäristöissä, joissa ne altistuvat syövyttävälle kemikaaleille kuten kloorille, meriympäristöissä, joissa ne altistuvat suolaveriroiskeille, sekä rannikoilla.

Materiaali: Karhennettu haponkestävä AISI 316L -teräs.

Runko: 2 mm.

Ovi: 2 mm.

Laippalevy: 2 mm.

Asennuslevy: 2 mm:n galvanoitu teräs.

Runko-osa: Kantattu ja saumahitsattu, takana hitsatut seinäkiinnikkeet.

Ovi: Kulma yhdestä kappaleesta. Pinta-asennettava, 130 astetta avautuva. Ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä valmistetut piilosaranat, joissa lukitustapit. Voidaan asentaa avautumaan vasemmalle tai oikealle. Tiiviste on pursotettu polyuretaaniiviste. Ruostumattomasta AISI 316L -teräksestä valmistetun mallin tiivisteenä on ruiskutettu silikonitiiviste. Hitsatut M6-sisätapit valinnaisten MMDP-oviprofilien kiinnittämiseen.

Lukitus: T-kahva, jossa lukko ja avain 333, haponkestävää terästä 316L. Kolmen pisteen tankolukitus haponkestävää terästä 316.

Asennuslevy: Asennuslevyllä on pystysuunnassa merkinnät 10 mm:n välein helpottamassa asennusta vaakasuoraan. Ylä- ja alareunassa on reiät kaapelien kiinnitystä varten. Asennuslevy kiinnitetään kaapin takaseinään kiinnitettyihin M8-kierretappeihin. Kaikki koot 800 mm:n koosta alkaen on vahvistettu kantatuilla reunoilla. AMG lisävarusteita käyttäen asennuslevyn sijoitusyvyttä voidaan säätää.

Kaapelitulo: Pohjan laippalevy helpottaa asennuslevyn kaapelointia.

Kotelointiluokka: Suojausluokka IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Pintakäsittely: 240s karhennettu ruostumaton teräs (0,5 microa).


Hyväksynnät: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Toimitus: Kotelo, ovi, asennuslevy, laippalevy ja kiinnitystarvikkeet.


ASR-OG

Öljy ja kaasuja kestävä teräs, yksiovinen kotelo


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



Asennuslevyineen

K	L	S	k	l	s	Koko	Osa nro.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040OG

Ilman asennuslevyä

K	L	S	k	l	s	Koko	Osa nro.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Öljy ja kaasu, haponkestävä teräs, yksiovinen kotelo