

ASR-OG

Cassa Oil & Gas, acciaio inox, porta singola



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamma di casse in acciaio inossidabile con porta singola ASR-OG, con classe di protezione IP 66, è disponibile pronta per il montaggio in quattro misure che soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni comuni. Il rischio di guasto dei componenti e i tempi di fermo associati vengono eliminati grazie alla prevenzione dell'ingresso di acqua e polvere nella cassa. Questa gamma di casse è adatta all'installazione di apparecchiature industriali in ambienti esposti a sostanze chimiche di processo tra cui il cloro, in applicazioni marine soggette a spruzzi di acqua salata e nelle aree costiere.

Materiale: Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 316L.
Corpo: 2 mm. Porta: 2 mm. Flangia passacavi: 2 mm
Piastra di montaggio: acciaio elettrozincato da 2 mm.

Corpo: Piegata e saldata in continuo con staffe per montaggio a parete saldate sul retro.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Serratura T-Handle con chiave 333 in acciaio inossidabile 316L e sistema a cariglione su tre punti in acciaio inossidabile 316.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio presenta marcature in verticale a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento dell'attrezzatura in orizzontale. Le parti superiore e inferiore sono dotate di fori per facilitare l'attacco dei cavi. Fissaggio su bulloni M8 saldati sul retro della cassa. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio ha una piega sui quattro lati che conferisce una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità.

Accesso per il cavo: Con flangia passacavi sul fondo per facilitare il passaggio dei cavi sulla piastra di montaggio.

Protezione: Conforme a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 240s (in media 0.5 micron).


Approvazioni: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Fornitura: Cassa con porta, piastra di montaggio, flangia per il passaggio di cavi e accessori per il montaggio.


ASR-OG

Cassa Oil & Gas, acciaio inox, porta singola


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



Con piastra di montaggio

A	L	P	a	l	p	Dimensioni	Articolo n.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040OG

Senza piastra di montaggio

A	L	P	a	l	p	Dimensioni	Articolo n.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Cassa Oil & Gas, acciaio inox, porta singola