

# ASR-OG

Rustfritt stålskap med enkeltdør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med enkeltdør, ASR-OG, har en beskyttelsesgrad på IP66 og er lagerført i fire ulike størrelser som passer til de fleste bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne serien med skap er godt egnet for installasjon av industrielt utstyr i miljøer som er eksponert for korroderende prosesskjemikalier, inkludert klorid, og marine miljøer hvor de utsettes for sjøsprøyt og i kystområder.

**Materiale:** AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål.

**Hus:** 1,5 mm.

**Dør:** 2 mm

**Gland plate:** 2 mm

**Monteringsplate:** 2,0 mm galvanisert stål.

**Skap:** Helstøpt skap, brettet og sømsveiset.

**Dør:** Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan. For AISI 316L sikres forseglingen av en innsprøytet silikonpakning. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere valgfrie dørprofiler MMDP.

**Lås:** nVent HOFFMAN-tilpasset zamak 3 mm lås med dobbel bit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. T1000 mm høye skap og større har trepunkters Espagnolette-låsing. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelige som tilbehør.

**Montasjeplate:** Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har montasjeplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres i dybden.

**Kabel inngang:** Som standard ingen flensåpninger for å maksimere tetning og rene linjer.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Overflatebehandling:** 240s forhåndsslipt rustfritt stål (gjennomsnittlig 0.5 micron).


**Godkjenninger:** CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

**Levering:** Monteringsplate, komplett med festeutstyr og jordingsinnretninger. Pakket i en gjenvinnbar eske.


# ASR-OG

Rustfritt stålskap med enkeltdør


Bottom view



Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



## Med montasjeplate

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Artikkel nr.</b>
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040OG

## Uten montasjeplate

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Artikkel nr.</b>
800	800	300	770	750	282	539 × 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 × 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 × 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 × 147	ASR1208040PEOG

# ASR-OG

Rustfritt stålskap med enkeltdør