

ASR-OG

Dulap din oțel inoxidabil cu o singură ușă pentru industria petrolului și a gazelor



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Gama de cofrete din oțel inoxidabil cu o singură ușă, ASR-OG, cu clasă de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în patru dimensiuni diferite, care se potrivesc cu majoritatea aplicațiilor uzuale. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este adecvată pentru montarea echipamentelor industriale în medii expuse unor procese chimice corozive, inclusiv clorurilor, în utilizări maritime în care intră în contact cu apa sărată și în zonele de coastă.

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 316L. Corp: 2 mm. Ușă: 2 mm. Placă de montare: oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini cu suporturi pentru montare pe perete sudate la partea posterioară.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat. Șuruburi interioare sudate M6 pentru montarea profilurilor opționale pentru uși MMDF.

Încuietoare: Cu încuietoare cu mâner în T cu cheie 333 din oțel inoxidabil 316L și sistem de închidere de tip espanioletă în trei puncte din oțel inoxidabil 316L.

Contrapanou: Placa de montare este marcată pe verticală la intervale de 10 mm pentru o poziționare mai simplă a echipamentului pe verticală. La partea superioară și inferioară sunt dispuse orificii pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixată pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a dulapului. Pe toate laturile la peste 800 mm sunt prevăzute margini pliate pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, se poate regla pe adâncime poziția plăcii de montare.

Acces cabluri: Cu placă de intrare a cablurilor la partea inferioară, pentru a facilita cablarea plăcii de montare.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 240s (în medie 0.5 microni).


Aprobări: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

Livrare: Dulap cu ușă, placă de montare, placă de intrare a cablurilor și accesorii de montaj.


ASR-OG

Dulap din oțel inoxidabil cu o singură ușă pentru industria petrolului și a gazelor


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



ASR-OG

Dulap din oțel inoxidabil cu o singură ușă pentru industria petrolului și a gazelor



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Contrapanou inclus

Î	L	A	î	l	a	Dimensiune	Nr. articol
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR08080300G
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR10080400G
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR12080300G
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR12080400G

Fără contrapanou

Î	L	A	î	l	a	Dimensiune	Nr. articol
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040PEOG

ASR-OG

Dulap din oțel inoxidabil cu o singură ușă pentru industria petrolului și a gazelor