

# ASR-OG

Petróleo y gas, acero inoxidable, armario de puerta simple

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gama de armarios de montaje mural, acero inoxidable y puerta simple, ASR-OG, con grado de protección IP66, se vende lista para su uso en cuatro tamaños diferentes que se adaptan a la mayoría de aplicaciones habituales. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad innecesario. Esta gama de armarios es adecuada para la instalación de equipos industriales en entornos expuestos a sustancias químicas corrosivas, como el cloruro, aplicaciones marinas en las que existe la posibilidad de salpicaduras de agua salada y zonas costeras.

**Material:** Acero inoxidable pulido AISI 316L.

**Cuerpo:** 2 mm.

**Puerta:** 2 mm

**Tapa para cables:** 2 mm

**Placa de montaje:** Acero galvanizado de 2 mm.

**Estructura:** Plegado y sellado por soldadura con soportes de montaje mural soldados en la parte posterior.

**Puerta:** Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado. En el modelo AISI 316L, la estanqueidad queda garantizada gracias a una junta de silicona inyectada. Pernos internos soldados de M6 para montar los perfiles de puerta opcionales MMDP.

**Cierre:** Con cierre de manecilla de acero inoxidable de grado 316L con una llave 333 y cierre de varillas de tres puntos en acero inoxidable de grado 316.

**Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. Es posible ajustar la profundidad de la placa de montaje utilizando el accesorio AMG.

**Entrada de cables:** Con tapa para cables situada en la parte inferior para facilitar su cableado hasta la placa de montaje.

**Protección:** Se corresponde con IP66 | TIPO 4x, 12 | IK 10.

**Acabado:** Acero inoxidable pulido a 240s (media de 0,5 micras).


**Certificaciones:** CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.

**Suministro:** Armario con puerta, placa de montaje, tapa para cables y accesorios de montaje.


# ASR-OG

Petróleo y gas, acero inoxidable, armario de puerta simple


Bottom view




Right view




Front view




Left view




Back view



Top view



Mounting plate view



## Con placa de montaje

A	An	P	a	an	p	Tamaño	Ref.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030OG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040OG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030OG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040OG

## Sin placa de montaje

A	An	P	a	an	p	Tamaño	Ref.
800	800	300	770	750	282	539 x 147	ASR0808030PEOG
1000	800	400	970	750	382	539 x 147	ASR1008040PEOG
1200	800	300	1170	750	282	539 x 147	ASR1208030PEOG
1200	800	400	1170	750	382	539 x 147	ASR1208040PEOG

# ASR-OG

Petróleo y gas, acero inoxidable, armario de puerta simple